

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 800/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930505 800/6
GTIN	4062406066345
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×24G, met lades 20×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Diepte	600 mm
Gewicht	93 kg
Aantal deuren	0
Aantal lades	6
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Breedte	600 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Gereedschapskast

---

**Accessoires**

Lade,75 kg fronthoogte lade 250 mm	930533 250
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg fronthoogte lade 75 mm	930533 75
Lade,75 kg fronthoogte lade 125 mm	930533 125
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	930525 800
Lade,75 kg fronthoogte lade 50 mm	930533 50
Lade,75 kg fronthoogte lade 100 mm	930533 100