

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 900/6A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930505 900/6A
GTIN	4062406066383
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×24G, met lades 20×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm

Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Hoogte	900 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	97 kg
Aantal lades	6
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal deuren	0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	600 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Diepte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 900 mm	930525 900
Lade,75 kg fronthoogte lade 200 mm	930533 200
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg fronthoogte lade 150 mm	930533 150
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Lade,75 kg fronthoogte lade 100 mm	930533 100