

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 900/10**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930505 900/10
GTIN	4062406066406
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×24G, met lades 20×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Hoogte: 900 mm

Breedte: 600 mm

Diepte: 600 mm

Nuttige hoogte: 800 mm
 Nuttige hoogte voor lades: 800 mm
 Lades nuttige breedte: 500 mm

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Diepte	600 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal deuren	0
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Gewicht	126 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	900 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Aantal lades	10
Lades nuttige diepte in G	20
Breedte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee

Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 900 mm	930525 900
Lade, 75 kg fronthoogte lade 50 mm	930533 50
Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10
Lade, 75 kg fronthoogte lade 75 mm	930533 75
Lade, 75 kg fronthoogte lade 100 mm	930533 100
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21