

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 900/7A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930505 900/7A
GTIN	4062406066390
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×24G, met lades 20×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Hoogte: 900 mm

Breedte: 600 mm

Diepte: 600 mm

Nuttige hoogte: 800 mm
 Nuttige hoogte voor lades: 800 mm
 Lades nuttige breedte: 500 mm

Technische beschrijving

Aantal lades	7
Hoogte	900 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Diepte	600 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	105 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Aantal deuren	0
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Breedte	600 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade, 75 kg fronthoogte lade 100 mm	930533 100
Lade, 75 kg fronthoogte lade 250 mm	930533 250
Lade, 75 kg fronthoogte lade 75 mm	930533 75
Lade, 75 kg fronthoogte lade 150 mm	930533 150
Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 900 mm	930525 900
Lade, 75 kg fronthoogte lade 50 mm	930533 50