

**Garant**
**Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 38-delig, Type: 6**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	630012 6
GTIN	4062406060213
Artikelklasse	61A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterke, speciale **inlay van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

**Toepassing:**

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M20.

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M18.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

1/4 inch doppen 6-kant: 9 St. nr. 631029 maat 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 inch doppen 6-kant: 10 St. nr. 642229 maat 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 3 St. nr. 631729 maat 3; 4; 5

1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 5 St. nr. 643229 maat 6; 8; 10; 12; 14

1/4 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116

1/2 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 641329 gr. 295

1/4 inch opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 1/4

1/4 inch verlengstukken: 2 St. nr. 632429 maat 50; 150

1/2 inch verlengstukken: 2 St. nr. 641029 maat 130; 255

1/4 inch cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4

1/2 inch cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2

1/4 inch ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4

1/2 inch ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

**Opmerking:**

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 st. onderdelenbakken nr. 951251 gr. 2x3/1 (niet meegeleverd).

## Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-30 mm
Aantal delen	38
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-14 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631029 6
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 3 mm	631729 3
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 146 mm	632829 146

6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642229 21
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633529 1/4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631029 10
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642229 22
PUR-schuiminterieur voor assortiment 630012	630304 630012
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642229 24
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642229 30
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 50 mm	632429 50
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631029 5,5
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631029 8
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631029 11
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642229 16
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631029 9
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642229 18
Systeembox Type 4	630305 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 5 mm	631729 5
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 150 mm	632429 150
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 4 mm	631729 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631029 4
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631029 5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631029 7

Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type	632025
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642229 27
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642229 19
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642229 17
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642229 13
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632025 1/4