

Garant
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 41-delig, Type: SD

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 630325 SD |
| GTIN | 4062406060282 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving
Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

stysteembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en nieuwe, bedieningsvriendelijke snelsluiting. Elk gereedschap wordt in een speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M10.

Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 – M6, sleufschroeven met schroefdraad M2 – M4

en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant, Surface Drive: 13 st. nr. 631225 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 st. vergelijkbaar met nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25
 Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675320 maat 1/25; 2/25; 3/25
 Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675250 maat 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 6 st. vergelijkbaar met nr. 675340 maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116
 Opsteekhandvat: 1 St. 632829 gr. 146
 Verlengstukken 'Wobble-Fix': 2 st. 632519 maat 50, 100
 Cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4
 Ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4 met uitwerper
 Bithouder E 6,3: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 gr. 6,3K, voor 1/4 inch bits C 6,3
 Verbindingshulpstuk: 1 St. bit-schacht E 6,3 – vierkant 1/4 inch
 Verbindingsstuk voor bits: 1 St. vergelijkbaar met nr. 676800, 1/4 inch vierkant-dop - bitopname 1/4 inch
 Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

| | |
|---|---------------------------------------|
| Aantal delen | 41 |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel | 3-6 mm |
| Sleutelwijdtebereik Surface Drive | 4-14 mm |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips |
| Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch |
| 6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive |
| Vierkant met Wobble-Fix | met zwenkhoek |
| Verpakking | Box ABS-kunststof, met snelsluiting |
| Lengte | 257 mm |
| Breedte | 147 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Vullingsgraad van een lade in G | 5×10 |

| Producttype | Dopsleutel |
|-------------|------------|
|-------------|------------|

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| PUR-schuiminterieur voor assortiment 630325 | 630304 630325 |
| Systeembox Type 2 | 630305 2 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 7 mm | 631225 7 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 12 mm | 631225 12 |
| Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm | 633029 116 |
| Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type | 632025 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 6 mm | 631225 6 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 10 mm | 631225 10 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 13 mm | 631225 13 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 11 mm | 631225 11 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 4 mm | 631225 4 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 9 mm | 631225 9 |
| Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4 | 633529 1/4 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 5 mm | 631225 5 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 8 mm | 631225 8 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 5,5 mm | 631225 5,5 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 14 mm | 631225 14 |
| 6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 4,5 mm | 631225 4,5 |
| Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 146 mm | 632829 146 |
| Verlengstuk, 1/4 inch 'Wobble-Fix' Totale lengte 50 mm | 632519 50 |
| Verlengstuk, 1/4 inch 'Wobble-Fix' Totale lengte 100 mm | 632519 100 |