

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×20G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/7**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 930605 1000/7 |
| GTIN | 4062406065416 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×24G, met lades 26×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 600 mm

Nuttige hoogte: 900 mm
 Nuttige hoogte voor lades: 900 mm
 Lades nuttige breedte: 650 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|---------|
| Lades nuttige diepte in G | 20 |
| Nuttige hoogte | 900 mm |
| Hoogte | 1000 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26×20 |
| Aantal deuren | 0 |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Lades nuttige breedte in G | 26 |
| Gewicht | 125 kg |
| Aantal lades | 7 |
| Nuttige hoogte voor lades | 900 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Lades nuttige breedte | 650 mm |
| Lades nuttige diepte | 500 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Ladefronthoogte | 50 mm |
| Ladefronthoogte | 75 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 125 mm |
| Ladefronthoogte | 150 mm |
| Ladefronthoogte | 300 mm |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek | nee |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |

| | |
|--|--|
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 26x20G |
| Producttype | Gereedschapskast |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Lade, 75 kg Fronthoogte lade 100 mm | 930633 100 |
| Lade, 75 kg Fronthoogte lade 125 mm | 930633 125 |
| Lade, 75 kg Fronthoogte lade 150 mm | 930633 150 |
| Lade, 75 kg Fronthoogte lade 300 mm | 930633 300 |
| Lade, 75 kg Fronthoogte lade 50 mm | 930633 50 |
| Lade, 75 kg Fronthoogte lade 75 mm | 930633 75 |
| Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm | 930625 1000 |
| Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10 | 951025 10 |