

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×20G, Hoogte mm/aantal lades: 800/6A**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 930605 800/6A |
| GTIN | 4062406065393 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×24G, met lades 26×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|--------|
| Hoogte | 800 mm |
| Nuttige hoogte | 700 mm |

| | |
|--|--|
| Breedte | 750 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26×20 |
| Aantal deuren | 0 |
| Lades nuttige diepte | 500 mm |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Lades nuttige breedte | 650 mm |
| Lades nuttige breedte in G | 26 |
| Lades nuttige diepte in G | 20 |
| Ladefronthoogte | 75 mm |
| Ladefronthoogte | 75 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 100 mm |
| Ladefronthoogte | 150 mm |
| Ladefronthoogte | 200 mm |
| Aantal lades | 6 |
| Gewicht | 106 kg |
| Nuttige hoogte voor lades | 700 mm |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek | nee |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 26×20G |
| Producttype | Gereedschapskast |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm | 930625 800 |
| Lade,75 kg Fronthoogte lade 100 mm | 930633 100 |
| Lade,75 kg Fronthoogte lade 150 mm | 930633 150 |
| Lade,75 kg Fronthoogte lade 200 mm | 930633 200 |
| Lade,75 kg Fronthoogte lade 75 mm | 930633 75 |
| Handgreep-eindkappen20-delig Type 10 | 951025 10 |