

Garant
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 38-delig, Type: 6

Bestelgegevens

Bestelnummer	630855 6
GTIN	4062406060268
Artikelklasse	61A

Omschrijving
Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2,5 – M8. Voor buiten-Torx® met schroefdraad M3 – M8.

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8. Voor binnen-Torx® met schroefdraad M2,5 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor buitenzeskant: 10 st. nr. 631029 maat 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor buiten-Torx®: 6 st. vergelijkbaar met nr. 631500 maat E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 5 st. gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 10 st. maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116

Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 146

Verlengstukken: 2 st. nr. 632429 maat 50; 150

Cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4

Ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-8 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5-13 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	147 mm
Hoogte	45 mm
Vullingsgraad van een lade in G	5×10
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Systeembox Type 2	630305 2
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631029 12
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 150 mm	632429 150
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631029 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631029 11
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631029 10
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 50 mm	632429 50
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631029 9

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631029 7
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631029 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631029 13
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631029 8
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 146 mm	632829 146
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631029 5
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type	632025
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633529 1/4