

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 26×20G, Hoogte mm/aantal lades: 800/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930605 800/6
GTIN	4062406065386
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×24G, met lades 26×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Hoogte: 800 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 600 mm

Nuttige hoogte: 700 mm  
 Nuttige hoogte voor lades: 700 mm  
 Lades nuttige breedte: 650 mm

## Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	105 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Diepte	600 mm
Aantal lades	6
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Lades nuttige breedte in G	26
Aantal deuren	0
Nuttige hoogte	700 mm
Breedte	750 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Gereedschapskast

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	930625 800
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 100 mm	930633 100
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 125 mm	930633 125
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 250 mm	930633 250
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 50 mm	930633 50
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 75 mm	930633 75
Handgreep-eindkappen 20-delig Type 10	951025 10