

Garant
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 19-delig, Type: 6

Bestelgegevens

Bestelnummer	630162 6
GTIN	4062406060244
Artikelklasse	61A

Omschrijving
Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. nr. 631029 maat 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116

Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 146

Verlengstukken: 2 st. nr. 632429 maat 50; 150

Cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4

Ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Vullingsgraad van een lade in G: 5x10

Hoogte: 45 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 3,5-13 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	3,5-13 mm
Aantal delen	19
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	147 mm
Hoogte	45 mm
Vullingsgraad van een lade in G	5×10
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631029 5,5
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 50 mm	632429 50
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type	632025
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631029 12
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631029 13
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 3,5 mm	631029 3,5
PUR-schuiminterieur voor assortiment 630162	630304 630162
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631029 7
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631029 9
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631029 6
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631029 8
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631029 5
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 150 mm	632429 150
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633529 1/4
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116

Systeembox Type 2	630305 2
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631029 4,5
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631029 10
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631029 4
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631029 11
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 146 mm	632829 146
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632025 1/4