

**Garant****Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 22-delig, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630262 6
GTIN	4062406060251
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

**Toepassing:**

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

Doppen 6-kant: 13 st. nr. 631029 maat 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631729 maat 3; 4; 5; 6

Dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116

Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 146

Verlengstuk: 1 st. nr. 632429 maat 150

Cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4

Ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Vullingsgraad van een lade in G: 5×10

Hoogte: 45 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 3,5-13 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6 mm

## Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	3,5-13 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	147 mm
Hoogte	45 mm
Vullingsgraad van een lade in G	5×10
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631029 5
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch lang Zeskant 3 mm	631729 3
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch lang Zeskant 5 mm	631729 5
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 3,5 mm	631029 3,5
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633529 1/4
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631029 5,5
Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 150 mm	632429 150
Systeembox Type 2	630305 2
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631029 12
PUR-schuiminterieur voor assortiment 630262	630304 630262

6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631029 8
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631029 10
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631029 7
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631029 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch lang Zeskant 4 mm	631729 4
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631029 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch lang Zeskant 6 mm	631729 6
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631029 4
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631029 9
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631029 4,5
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 146 mm	632829 146
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type	632025
6-kant dop 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631029 13
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632025 1/4