

Garant**Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 13-delig, Type: SD****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630062 SD
GTIN	4062406060237
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterke, speciale **inlay van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 st. nr. 631225

maat 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Verlengstukken 'Wobble-Fix': 2 St. maat 50; 150 mm

Cardangewricht: 1 St. nr. 633529 gr. 1/4

Ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Vullingsgraad van een lade in G: 5x10

Hoogte: 45 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
6-Kant dopsleutelprofiel	Surfacedrive
Vierkant met Wobble-Fix	met zwenkhoek
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	147 mm
Hoogte	45 mm
Oppervlak	verchromd
Vullingsgraad van een lade in G	5×10
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 13 mm	631225 13
Systeembox Type 2	630305 2
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633529 1/4
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type	632025
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 11 mm	631225 11
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 7 mm	631225 7
PUR-schuiminterieur voor assortiment 630062	630304 630062
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 10 mm	631225 10
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 5,5 mm	631225 5,5
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 5 mm	631225 5
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 4 mm	631225 4
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 6 mm	631225 6
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 8 mm	631225 8

Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4

632025 1/4