

Garant GRIDLINE

Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 20×20G, Hoogte: 700mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930525 700
GTIN	4062406065348
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 24×24G, geschikt voor lades 20×20G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Lades nr. 930533; 930534.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

Technische beschrijving

Gewicht	29 kg
Nuttige hoogte	600 mm
Aantal deuren	0
Diepte	600 mm

Hoogte	700 mm
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Breedte	600 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	24
Diepte in G	24
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal uittrekbare legborden	0
Aantal lades	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------