

Garant**6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631029 4
GTIN	4062406060305
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:**DIN 3124-S****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX doppen voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 631032; HOLEX: nr. 631022).

Technische beschrijving

Lengte	25 mm
Ø uitgangzijde	6,8 mm
Sleutelwijdte	4 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop