

Garant
Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 65-delig, Type: SD

Bestelgegevens

Bestelnummer	630023 SD
GTIN	4062406060220
Artikelklasse	61A

Omschrijving
Uitvoering:

Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobbel-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.

Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.

Elk gereedschap wordt in een sterke, speciale **inlay van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M4 – M20 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M18.

Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 - M6, sleufschroeven met schroefdraad M2,5 – M5,

voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M3 – M8 en voor veeltand-schroeven met schroefdraad M4 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant, Surface Drive: 13 St. nr. 631225 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

1/2 inch doppen 6-kant, Surface Drive: 12 St. nr. 642325 maat 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 4 St. nr. 643229 maat 6; 8; 10; 14

1/4 inch-bits voor binnenzeskantbouten C 6,3: 4 St. vergelijkbaar met nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6

1/4 inch bits voor Phillips C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25

1/4 inch Pozidriv-bits C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675320 maat 1/25; 2/25; 3/25

1/4 inch sleufbits C 6,3: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675250 gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

1/4 inch bits voor Torx® C 6,3: 6 st. vergelijkbaar met nr. 675340 maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1/4 inch veeltandbits C 6,3: 4 st. vergelijkbaar met nr. 675565 maat M4; M5; M6; M8

1/4 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116

1/4 inch opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 1/4

1/4 inch verlengstukken 'Wobble-Fix': 2 st. nr. 632519 maat 50; 100

1/2 inch verlengstukken 'Wobble-Fix': 1 st. nr. 641129 maat 125

1/4 inch cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4

1/2 inch cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2

1/4 inch ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4 met uitwerper

1/2 inch ratel: 1 st. nr. 640025 gr. 1/2 met uitwerper

1/4 inch bithouder E 6,3: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 6,3K voor 1/4 inch bits C 6,3

1/4 inch verbindingshulpstuk: 1 st. vergelijkbaar met nr. 650005 gr. 2 zeskant-koppeling 1/4 inch E 6,3 - buitenvierkant 1/4 inch

1/2 inch verbindingshulpstuk: 1 st. vergelijkbaar met nr. 650005 gr. 5 zeskant-koppeling 7/16 inch E 11,2 - buitenvierkant 1/2 inch

1/4 inch verbindingsstuk voor bits: 1 st. vergelijkbaar met nr. 676800 vierkant-dop 1/4 inch - bitopname 1/4 inch

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Opmerking:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 st. onderdelenbakken nr. 951251 gr. 2×3/1 (niet meegeleverd).

Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Hoogte: 61 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik Surface Drive: 4-34 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroef sleutel: 6-14 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik Surface Drive	4-34 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroef sleutel	6-14 mm

Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Veeltandsleutel
6-Kant dopsleutelprofiel	Surfacedrive
Vierkant met Wobble-Fix	met zwenkhoek
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×20
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642325 19
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642325 32
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type	632025
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 9 mm	631225 9
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633529 1/4
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 12 mm	631225 12
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 6 mm	631225 6
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 4,5 mm	631225 4,5

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 10 mm	631225 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 14 mm	631225 14
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 4 mm	631225 4
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642325 24
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642325 17
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642325 15
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 11 mm	631225 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 7 mm	631225 7
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642325 22
PUR-schuiminterieur voor assortiment 630023	630304 630023
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 34 mm	642325 34
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642325 30
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642325 18
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642325 16
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 5,5 mm	631225 5,5
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642325 27
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 5 mm	631225 5
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642325 21
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 8 mm	631225 8
6-kant dop 1/4 inch Surface Drive Sleutelwijdte 13 mm	631225 13
Systeembox Type 4	630305 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632025 1/4
Verlengstuk, 1/4 inch 'Wobble-Fix' Totale lengte 100 mm	632519 100

Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 146 mm	632829 146
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
Verlengstuk, 1/2 inch 'Wobble-Fix' totale lengte 125 mm	641129 125
Verlengstuk, 1/4 inch 'Wobble-Fix' Totale lengte 50 mm	632519 50