

Garant
Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 30-delig, Type: SD

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 634025 SD |
| GTIN | 4062406060756 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving
Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen- / buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en snelsluiting.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen. Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M14 en 1/4 – 1/2 inch (Amerikaanse inchmaten), voor bougies 16 en 20,8 mm en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 – M12.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant, Surface Drive: 14 St. nr. 637125 maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Doppen voor bougies: 2 st. nr. 637329 maat 16; 20,8

Doppen voor binnenzeskantbouten: 5 st. nr. 637629 maat 4; 5; 6; 8; 10

Bitdoppen voor Torx®: 3 St. vergelijkbaar met nr. 637560 maat TX25; TX30; TX40

Dwarsgreep: 1 st. nr. 635729

Verlengstukken 'Wobble-Fix': 2 St. vergelijkbaar met nr. 635635 maat 75; 240

Cardangewricht: 1 st. nr. 636229

Ratel: 1 St. nr. 635025

Verbindingshulpstuk: 1 St. vergelijkbaar met nr. 650000 gr. 3 aandrijving zeskant 1/4 inch E 6,3 -
aandrijving vierkant 3/8 inch

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Vullingsgraad van een lade in G: 6×14

Hoogte: 45 mm

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Sleutelwijdtebereik Surface Drive: 8-22 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-10 mm

Technische beschrijving

| | |
|---|---------------------------------------|
| Sleutelwijdtebereik Surface Drive | 8-22 mm |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel | 4-10 mm |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive |
| Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Bitsoort | 12-kant-dopsleutel |
| 6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive |
| Vierkant met Wobble-Fix | met zwenkhoek |
| Verpakking | Box ABS-kunststof |
| Lengte | 357 mm |
| Breedte | 176 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Vullingsgraad van een lade in G | 6×14 |
| Producttype | Dopsleutel |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 10 mm | 637629 10 |
|--|-----------|

| | |
|---|---------------|
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 5 mm | 637629 5 |
| Dop voor bougies, 3/8 inch Sleutelwijdte 16 mm | 637329 16 |
| Systeembox Type 3A | 630305 3A |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 10 mm | 637125 10 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 14 mm | 637125 14 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 9 mm | 637125 9 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 8 mm | 637629 8 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 6 mm | 637629 6 |
| Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm | 635729 200 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 22 mm | 637125 22 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 11 mm | 637125 11 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 21 mm | 637125 21 |
| Cardangewricht 3/8 inch Type 3/8 | 636229 3/8 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 17 mm | 637125 17 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 13 mm | 637125 13 |
| PUR-schuiminterieur voor assortiment 634025 | 630304 634025 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 19 mm | 637125 19 |
| Dop voor bougies, 3/8 inch Sleutelwijdte 20,8 mm | 637329 20,8 |
| Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type | 635025 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 18 mm | 637125 18 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 12 mm | 637125 12 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 15 mm | 637125 15 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 16 mm | 637125 16 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 4 mm | 637629 4 |
| 6-kant dop 3/8 inch Surface Drive Sleutelwijdte 8 mm | 637125 8 |