

Garant**Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 25-delig, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	634312 6
GTIN	4062406060763
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen. Met 6-kant doppen nr. 637229.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M12, voor bougies en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M12.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant resp. 6-kant: 11 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Doppen voor bougies: 2 St. nr. 637329 maat 16; 20,8

Doppen voor binnenzeskantbouten: 7 St. nr. 637629 maat 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Dwarsgreep: 1 St. nr. 635729

Verlengstukken: 2 St. nr. 635429 maat 75; 240

Cardangewricht: 1 St. nr. 636229

Ratel: 1 st. nr. 635025

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-19 mm
-------------------------------------	---------

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-10 mm
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	357 mm
Breedte	176 mm
Hoogte	45 mm
Vullingsgraad van een lade in G	6×14
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

PUR-schuiminterieur voor assortiment 634312	630304 634312
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 5 mm	637629 5
Systeembox Type 3A	630305 3A
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 4 mm	637629 4
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 3 mm	637629 3
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 8 mm	637629 8
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 10 mm	637629 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 7 mm	637629 7
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type	635025
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 6 mm	637629 6
Dop voor bougies, 3/8 inch Sleutelwijdte 16 mm	637329 16
Dop voor bougies, 3/8 inch Sleutelwijdte 20,8 mm	637329 20,8

