

**Garant****Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 19-delig, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	633912 12
GTIN	4062406060749
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen. Met 12-kant doppen nr. 637029.

**Toepassing:**

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M14.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Levering:**

Doppen: 14 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Dwarsgreep: 1 St. nr. 635729

Verlengstukken: 2 St. nr. 635429 maat 75; 240

Cardangewricht: 1 St. nr. 636229

Ratel: 1 st. nr. 635025

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

**Technische beschrijving**

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-22 mm
Bitsoort	12-kant-dopsleutel

Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	357 mm
Breedte	176 mm
Hoogte	45 mm
Vullingsgraad van een lade in G	6×14
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
Systeembox Type 3A	630305 3A
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type	635025
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
PUR-schuiminterieur voor assortiment 633912	630304 633912
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240