

Garant**12-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637029 10
GTIN	4062406060954
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Norm:**DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Ø uitgangzijde	14,6 mm
Lengte	25,5 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

