

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/6**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930705 1000/6
GTIN	4062406065492
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	900 mm
Lades nuttige diepte	500 mm

Aantal deuren	0
Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Hoogte	1000 mm
Aantal lades	6
Nuttige hoogte	900 mm
Gewicht	154 kg
Diepte	600 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	300 mm
Breedte	1000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	36
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×20G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm	930735 1000
Lade,75 kg Fronthoogte lade 100 mm	930743 100
Lade,75 kg Fronthoogte lade 125 mm	930743 125
Lade,75 kg Fronthoogte lade 200 mm	930743 200
Lade,75 kg Fronthoogte lade 300 mm	930743 300
Lade,75 kg Fronthoogte lade 75 mm	930743 75