

Garant
Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 37-delig, Type: 12

Bestelgegevens

Bestelnummer	634799 12
GTIN	4062406060787
Artikelklasse	61A

Omschrijving
Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M12, voor buiten-Torx® met schroefdraad M4 – M12, voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 – M12, voor binnen-Torx® met schroefdraad M3 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Levering:

Doppen 12-kant: 11 St. nr. 637029 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Doppen voor Torx®: 7 St. maat E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Doppen voor binnenzeskantbouten: 6 st. nr. 637629 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10

Bitdoppen voor Torx®: 8 St. maat TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Dwarsgreep: 1 St. nr. 635729

Verlengstukken: 2 St. nr. 635429 maat 75, 240

Cardangewricht: 1 St. nr. 636229

Ratel: 1 st. nr. 635025

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Opmerking:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).

Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Hoogte: 61 mm

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-19 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-10 mm

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	4-10 mm
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-19 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×20
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 8 mm	637029 8
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 19 mm	637029 19
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 18 mm	637029 18
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 4 mm	637629 4
Systeembox Type 4	630305 4

12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 10 mm	637029 10
easyPick onderdelenbakken hoogte 50 mm Breedtexdiepte in G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 15 mm	637029 15
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 14 mm	637029 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 6 mm	637629 6
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 17 mm	637029 17
PUR-schuiminterieur voor assortiment 634799	630304 634799
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 8 mm	637629 8
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 13 mm	637029 13
Dwarsgreep, 3/8 inch Totale lengte 200 mm	635729 200
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 5 mm	637629 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 7 mm	637629 7
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 12 mm	637029 12
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 11 mm	637029 11
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 16 mm	637029 16
Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch Zeskant 10 mm	637629 10
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type	635025
Cardangewricht 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
12-kant dop 3/8 inch Sleutelwijdte 9 mm	637029 9