

**Garant****Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 15-delig, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	633812 6
GTIN	4062406060718
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen. Met 6-kant doppen nr. 637229.

**Toepassing:**

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M12.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

Doppen: 11 st.

maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Verlengstukken: 2 St. nr. 635429 maat 75; 240

Cardangewricht: 1 St. nr. 636229

Ratel: 1 st. nr. 635025

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

**Technische beschrijving**

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-19 mm

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Materiaal	Chroom-vanadium
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	147 mm
Hoogte	45 mm
Oppervlak	verchroomd
Vullingsgraad van een lade in G	5×10
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 75 mm	635429 75
PUR-schuiminterieur voor assortiment 633812	630304 633812
Cardangewricht, 3/8 inch Type 3/8	636229 3/8
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper Type	635025
Verlengstuk, 3/8 inch Totale lengte 240 mm	635429 240
Systeembox Type 2	630305 2