


**Garant****Dop voor bougies, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 20,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. **Dunwandig**, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 12-kant doppen.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Sleutelwijdte	20,8 mm
Lengte	65 mm
Ø uitgangzijde	27,2 mm
Klemmechanisme voor bougies	Klemrubber
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Dop

