

Garant**12-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 21 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637029 21
GTIN	4062406061050
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Norm:**DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Lengte	29 mm
Sleutelwijdte	21 mm
Ø uitgangzijde	27,9 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

