


Garant**Dop voor bougies, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637329 16
GTIN	4062406061210
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. **Dunwandig**, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 12-kant doppen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Lengte	60 mm
Klemmechanisme voor bougies	Klemrubber
Ø uitgangzijde	21,7 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Dop

