

**Garant**
**Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 12-delig, Type: 6**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	637662 6
GTIN	4062406061302
Artikelklasse	61A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

**Toepassing:**

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M16.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Levering:**

Doppen 6-kant: 9 St. nr. 642229 maat 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 Verlengstukken: Resp. 1 st. nr. 641029 maat 130; 255

1 Ratel: Nr. 640025

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Vullingsgraad van een lade in G: 6×14

Hoogte: 52 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-24 mm

**Technische beschrijving**

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	12

Bitsort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-24 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	357 mm
Breedte	176 mm
Hoogte	52 mm
Vullingsgraad van een lade in G	6×14
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642229 19
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
PUR-schuiminterieur voor assortiment 637662	630304 637662
Systeembox Type 3B	630305 3B
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642229 17
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642229 13
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642229 18
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642229 21
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642229 22
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642229 24
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642229 16
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642229 10