

**Garant****Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 16-delig, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637712 6
GTIN	4062406061319
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 6-kant doppen nr. 642229.

**Toepassing:**

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

Doppen: 13 St. gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 Verlengstukken: Nr. 641029 maat 130; 255

1 Ratel: Nr. 640025

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

**Opmerking:**

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2x3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2x6/1 (niet meegeleverd).

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-34 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel

Aantal delen	16
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Dopsleutel

---

## Accessoires

Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Systeembox Type 4	630305 4
PUR-schuiminterieur voor assortiment 637712	630304 637712