

**Garant****Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 29-delig, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637912 6
GTIN	4062406061357
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuimstof** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen. Met 6-kant doppen nr. 642229.

**Toepassing:**

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

Doppen: 23 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Quergriff: 1 st. nr. 641329 gr. 295

Verlengstukken: 3 st. nr. 641029 gr. 75; 125; 250

resp. 1 6-kant-dopsleutel: 1 St. nr. 641629 maat 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

**Opmerking:**

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).

**Technische beschrijving**

Aantal delen	29
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-34 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Systeembox Type 4-1	630310 4-1
Systeembox Type 4	630305 4
PUR-schuiminterieur voor assortiment 637912	630304 637912
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedte x diepte in G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75