

Garant**Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 16-delig, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637712 12
GTIN	4062406061326
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen nr. 642129.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 13 St. gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 Verlengstukken: Nr. 641029 maat 130; 255

1 Ratel: Nr. 640025

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Opmerking:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	10-34 mm
Aantal delen	16

Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

PUR-schuiminterieur voor assortiment 637712	630304 637712
easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedte x diepte in G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Systeembox Type 4	630305 4
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025