

Garant**Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 23-delig, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637812 12
GTIN	4062406061340
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen. Met 12-kant doppen nr. 642129.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 17 St. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Dwarsgreep: 1 St. 641329

Verlengstukken: 3 St. nr. 641029 maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641629

Ratel: 1 st. nr. 640025

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Opmerking:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2x3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2x6/1 (niet meegeleverd).

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Aantal delen	23
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	10-34 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedte×diepte in G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Systeembox Type 4	630305 4
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
PUR-schuiminterieur voor assortiment 637812	630304 637812
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295