

Garant**Assortiment bitdoppen voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch-vierkant 12-delig, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637702 6
GTIN	4062406061425
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 – M24.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr. 643229 maat 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

Dwarsgreep: 1 St. nr. 641329

Verlengstukken: 2 St. nr. 641029 130; 255

Ratel: 1 st. nr. 640025

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroef sleutel	4-17 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier

Aantal delen	12
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	357 mm
Breedte	176 mm
Hoogte	52 mm
Vullingsgraad van een lade in G	6×14
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 17 mm	643229 17
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Systeembox Type 3B	630305 3B
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
PUR-schuiminterieur voor assortiment 637702	630304 637702
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643229 7