

**Garant****Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 35-delig, Type: SD****Bestelgegevens**

Bestelnummer	638025 SD
GTIN	4062406061401
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuimstof** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.

**Toepassing:**

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M22 en 1/4 – 7/8 inch (Amerikaanse inchmaten) en binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 – M18.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

Doppen 6-kant, Surface Drive: 19 St. nr. 642325 maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr. 643229 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641329 gr. 295

Verlengstukken 'Wobble-Fix': 2 st. nr. 641129 maat 125; 250

Cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2

Verbindingshulpstuk: 1 St. vergelijkbaar met nr. 650002 gr. 5 aandrijving zeskant 7/16 inch E 11,2 - aandrijving vierkant 1/2 inch

Verloopstukken: 2 St. vergelijkbaar met nr. 649500

aandrijving vierkant-dop 3/8 inch - uitgang vierkant 1/2 inch

aandrijving vierkant-dop 1/2 inch - uitgang vierkant 3/8 inch

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

### Opmerking:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).

## Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik Surface Drive	8-34 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	35
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	4-14 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surface Drive
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
6-Kant dopsleutelprofiel	Surfacedrive
Vierkant met Wobble-Fix	met zwenkhoek
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×20
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642325 18
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642325 16

6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642325 12
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642325 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedte×diepte in G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
PUR-schuiminterieur voor assortiment 638025	630304 638025
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642325 30
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 34 mm	642325 34
Systeembox Type 4-1	630310 4-1
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642325 17
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643229 7
Systeembox Type 4	630305 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642325 19
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642325 22
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642325 27
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642325 32
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642325 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642325 24
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642325 14
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642325 15
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 9 mm	642325 9
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642325 13
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6

6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642325 8
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642325 21