

**Spiraalborenset HSS nr. 114000 met cassette, ongecoat, Type: 1-10C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115000 1-10C
GTIN	4045197657107
Artikelklasse	12B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

**Rolgewalst**, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.

Geen structuuronderbreking, daardoor elastischer en geschikt voor robuuste boorwerkzaamheden (bijv. met handboormachines). Gunstig geprijsde uitvoering. **Grote assortimentskoffer** van 1 mm – 10 mm met 150 spiraalboren: resp. 10 stuks Ø 1 – 6, resp. 5 stuks Ø 6,5 – 10. Ideaal voor montage en werkplaats.

**Technische beschrijving**

Boren steeds oplopend	0,5 mm
Aantal boren	150
Boorbereik	1 - 10 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	HSS
Type	N
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

## Accessoires

Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4 mm	114000 4

Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 Type 1-10C	115475 1-10C