


Garant**Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 32-delig, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	638012 6
GTIN	4062406061371
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuimstof** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen. Met 6-kant doppen nr. 642229.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 – M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Levering:

Doppen: 18 St. maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr. 643229 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Quergriff: 1 St. 641329 gr. 295

Verlengstukken: 3 st. nr. 641029 gr. 75; 125; 250

resp. 1 6-kant-dopsleutel: 1 St. nr. 641629 maat 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Opmerking:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	4-14 mm
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-34 mm
Aantal delen	32
Sleutelwijdtematen	metrisch
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×20
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
Systeembox Type 4	630305 4
Systeembox Type 4-1	630310 4-1
PUR-schuiminterieur voor assortiment 638012	630304 638012
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedte×diepte in G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643229 7
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2