


Garant**Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 32-delig, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	639062 6
GTIN	4062406061395
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuimstof** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M22 en voor binnen-Torx® met schroefdraad M5 – M14.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Levering:

Doppen 6-kant: 18 St. nr. 642229 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Bitdoppen voor Torx®: 8 St. nr. 643629 maat TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Quergriff: 1 st. nr. 641329 gr. 295

Verlengstukken: 3 st. nr. 641029 gr. 75; 125; 250

resp. 1 6-kant-dopsleutel: 1 St. nr. 641629 maat 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Opmerking:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-34 mm
Aantal delen	32
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Lengte	510 mm
Breedte	294 mm
Hoogte	61 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642229 8
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642229 30
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642229 21
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642229 15
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642229 32
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
Systeembox Type 4-1	630310 4-1
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642229 22
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642229 10
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642229 24
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX30	643629 TX30

easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedte×diepte in G / type 2X3/1	951251 2X3/1
PUR-schuiminterieur voor assortiment 639062	630304 639062
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642229 12
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642229 18
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642229 13
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642229 19
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX60	643629 TX60
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642229 14
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 34 mm	642229 34
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX25	643629 TX25
Systeembox Type 4	630305 4
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642229 17
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX40	643629 TX40
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX55	643629 TX55
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX27	643629 TX27
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642229 11
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX45	643629 TX45
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642229 27
6-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642229 16
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX50	643629 TX50