

Garant**Set bitdoppen voor binnenzeskantbouten 1/2 inch-vierkant 10-delig, Aantal inserts: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	639402 10
GTIN	4062406061418
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:****Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123;****Doppen** volgens **DIN 3124.**Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120.****Toepassing:**

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 – M27.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor binnenzeskantbouten: 10 St. nr. 643229

maat 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Aantal delen	10
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	4-19 mm

Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Lengte	257 mm
Breedte	147 mm
Hoogte	45 mm
Vullingsgraad van een lade in G	5×10
Producttype	Dop

Accessoires

Systeembox Type 2	630310 2
Systeembox Type 2	630305 2
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643229 7
PUR-schuiminterieur voor assortiment 639402	630304 639402
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 17 mm	643229 17
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 19 mm	643229 19