

Garant**Set bitdoppen voor Torx® 1/2 inch-vierkant 10-delig, Aantal inserts: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	639501 10
GTIN	4062406061432
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:****Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**;**Doppen** volgens **DIN 3124**.Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.**Toepassing:**

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M4 – M14.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Bitdoppen

voor Torx®: 10 St. nr. 643629

maat TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Aantal delen	10
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Lengte	257 mm
Breedte	147 mm
Hoogte	45 mm
Vullingsgraad van een lade in G	5×10
Producttype	Dop

Accessoires

Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX27	643629 TX27
PUR-schuiminterieur voor assortiment 639501	630304 639501
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX50	643629 TX50
Systeembox Type 2	630305 2
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX30	643629 TX30
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX60	643629 TX60
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX40	643629 TX40
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX55	643629 TX55
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX45	643629 TX45
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX20	643629 TX20
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch Torx®-profiel TX25	643629 TX25