

**Garant****12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642129 17
GTIN	4062406061579
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

**Dunwandig** voor gebruik in zeer beperkte ruimtes. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

**Norm:****DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX 12-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	24,1 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	38 mm

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop