

Garant**6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 21 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 642229 21 |
| GTIN | 4062406061845 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 6-Kant met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Norm:**DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642232; HOLEX: nr. 642222).

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------|
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Ø uitgangzijde | 28,5 mm |

| | |
|------------------|----------------------|
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Norm | DIN 3124 |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchromd |
| Producttype | Dop |