

Garant**12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 34mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642129 34
GTIN	4062406061708
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig voor gebruik in zeer beperkte ruimtes. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Norm:**DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 12-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	45 mm
Lengte	44 mm
Sleutelwijdte	34 mm

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop