

Garant**12-kant dop lang, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642529 19
GTIN	4062406062019
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Norm:**DIN 3124-L****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 12-kant doppen, lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642532; HOLEX: nr. 642522).

Technische beschrijving

Lengte	77 mm
Ø uitgangzijde	26,5 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN EN 3710

Norm	DIN EN 3709
Norm	DIN 3124
Norm	ASME B 107.5M
Norm	ISO 2725-1
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop