

Garant**Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643629 TX50
GTIN	4062406062316
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkraft. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX50
Ø aandrijfzijde	22,5 mm
Lengte	60 mm
Profielmaat A	8,8 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

