

Garant**Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 19mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 643229 19 |
| GTIN | 4062406062170 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:**DIN 7422****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Opmerking:

GARANT en HOLEX bitdoppen voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 643232; HOLEX: nr. 643222).

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------------|
| Lengte | 61 mm |
| Ø aandrijfzijde | 30 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier |
| Producttype | Dop |

