

Garant**Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643229 12
GTIN	4062406062149
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:**DIN 7422****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Opmerking:

GARANT en HOLEX bitdoppen voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 643232; HOLEX: nr. 643222).

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	22,5 mm
Lengte	61 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop

