

 GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 860/5



Bestelgegevens

Bestelnummer	930725 860/5
GTIN	4062406062354
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet met lades 36×20G.

Montagewagen in 40×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stifcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Indeling:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75 kg
 Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100 %
 Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
 Nuttig ladeoppervlak in G: 36×20
 Hoogte: 885 mm
 Breedte: 1000 mm
 Diepte: 600 mm
 Nuttige hoogte: 600 mm
 Ladenbehuizing hoogte: 700 mm
 Lades nuttige breedte: 900 mm

Technische beschrijving

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades nuttige diepte in G	20
Maximale belastbaarheid	450 kg
Nuttige hoogte	600 mm
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Lades nuttige breedte	900 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Gewicht	131 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Breedte	1000 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Aantal lades	5
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Wiel-Ø	125 mm

Diepte	600 mm
Hoogte	885 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x20G

Accessoires

easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950400 75/1
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1	950420 100/1
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 75 mm	930744 75
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 100 mm	930744 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 150 mm	930744 150
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 200 mm	930744 200
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Mat voor lades Afmeting in G 36X20	951830 36X20
Set antislipmatten voor lades, 5-delig Afmeting in G 36X20	951885 36X20
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X20	951910 36X20
Assortiment meetgereedschap Aantal gereedschappen 6	952073 6
Assortiment meetgereedschap Aantal gereedschappen 7	952078 7
Werkplaatsvijlenset Aantal gereedschappen 5	952215 5

Assortiment werkplaatsvijlen Aantal gereedschappen 10	952218 10
Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6	952253 6
Steeksleutelset Aantal gereedschappen 10	952422 10
Ringratelsleutelset Aantal gereedschappen 10	952425 10
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 19	952428 19
Steeksleutelset Aantal gereedschappen 10	952432 10
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 19	952435 19
Ringratelsleutelset JOKER Aantal gereedschappen 11	952440 11
Ringsleutelset Aantal gereedschappen 8	952443 8
Ringsleutelset Aantal gereedschappen 11	952447 11
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20	952505 20
Pijpenkopsleutelset Aantal gereedschappen 14	952651 14
Dopsleutelset Aantal gereedschappen 9	952654 9
Assortiment sleutels met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten Aantal gereedschappen 7	952921 7
Assortiment sleutels met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten Aantal gereedschappen 7	952926 7
Set drievoudige T-sleutels voor binnenzeskantbouten Aantal gereedschappen 8	952931 8
Schroevendraaier voor Torx® en 6-kant Aantal gereedschappen 15	953181 15
Stiftsleutels voor Torx® met dwarsgreep Aantal gereedschappen 9	953185 9
Schroevendraaier voor Torx® en 6-kant Aantal gereedschappen 14	953190 14
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 13	953431 13
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953435 10
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 11	953438 11
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 9	953441 9
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 11	953444 11
Schroevendraaier met slagkap Aantal gereedschappen 8	953447 8

Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Dopsleutelassortiment 3/8 inch Aantal gereedschappen 37	953741 37
Dopsleutelassortiment 1/4 inch Aantal gereedschappen 46	953744 46
Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 30	953747 30
Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 30	953751 30
Uitbreidingsassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 23	953754 23
Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 32	953821 32
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37	953828 37
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39	953833 39
Momentsleutel-assortiment 60 Nm 3/8" Aantal gereedschappen 22	953961 22
Momentsleutel-assortiment 120 Nm 1/2" Aantal gereedschappen 23	953966 23
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954201 5
Sleuteltangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954204 5
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954207 5
Assortiment precisie-borgveertangen Aantal gereedschappen 8	954210 8
Assortiment precisie-borgveertangen Aantal gereedschappen 8	954214 8
Precisie-borgveertangenset binnen Aantal gereedschappen 8	954217 8
Precisie-borgveertangenset buiten Aantal gereedschappen 8	954220 8
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954295 5
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
Dopschroevendraaierset volledig geïsoleerd Aantal gereedschappen 7	954532 7
Tangenassortiment volledig geïsoleerd Aantal gereedschappen 5	954537 5

Tangenassortiment volledig geïsoleerd Aantal gereedschappen 5	954539 5
Hamerassortiment Aantal gereedschappen 3	954665 3
Hamerassortiment Aantal gereedschappen 3	954690 3
Assortiment werkplaatstoebehoren Aantal gereedschappen 26	954785 26
Scharenassortiment Aantal gereedschappen 5	954883 5
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954890 8
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954895 8