

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 8
Plaatafmeting	15 mm
Kniehefboomschroef	259018 7
Middenverplaatsing L ₃	35 mm
Totale lengte L	350 mm
Set verende stiften	259047 2
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Onderlegplaat	259031 28
ISO-code houder	A50U PDUNR/L15
Spanhoogte L ₂	48 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	63 mm
Verenset	259044 2
Schacht-Ø D _s	50 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500