

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	15 mm
ISO-code houder	A50U PDUNR/L15
Verenset	259044 2
Set verende stiften	259047 2
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Kniehefboomschroef	259018 7
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	63 mm
Totale lengte L	350 mm
Onderlegplaat	259031 28
Spanhoogte $L_2$	48 mm
Middenverplaatsing $L_3$	35 mm
Kniehefboom	259015 8
Schacht-Ø $D_s$	50 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500