

 GRIDLINE**Montagewagen voor lades, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 860/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 36×20G.

Montagewagen in 40×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 930744 of nr. 930746 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Materiaaldikte: 1,2 mm

Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging

Hoogteverstelling in raster: 25 mm

Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 885 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 600 mm

Nuttige hoogte: 600 mm

Ladenbehuizing hoogte: 700 mm
Maximale belastbaarheid: 600 kg

Technische beschrijving

Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Hoogte	885 mm
Diepte	600 mm
Maximale belastbaarheid	450 kg
Nuttige hoogte	600 mm
Gewicht	65 kg
Wiel-Ø	125 mm
Breedte	1000 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×20G

Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 50 mm	930744 50
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 100 mm	930744 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 75 mm	930746 75
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 250 mm	930746 250
	930744 300

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 300 mm	
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 200 mm	930746 200
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 300 mm	930746 300
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 75 mm	930744 75
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 100 mm	930746 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 150 mm	930744 150
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 125 mm	930746 125
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 200 mm	930744 200
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 250 mm	930744 250
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 125 mm	930744 125
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 150 mm	930746 150
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Mat voor lades Afmeting in G 36X20	951830 36X20
Set antislipmatten voor lades, 5-delig Afmeting in G 36X20	951885 36X20
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X20	951910 36X20