

Garant GRIDLINE

**Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 36×20G, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930735 1000
GTIN	4062406062378
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 40×24G, geschikt voor lades 36×20G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**T.b.v.:**

Lades nr. 930743, 930744, 930745, 930746.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

**Technische beschrijving**

Breedte	1000 mm
Hoogte	1000 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Aantal deuren	0
Diepte	600 mm
Gewicht	47 kg
Breedte in G	40
Diepte in G	24
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal uittrekbare legborden	0
Aantal lades	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×20G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------